


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsv gledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



1












www.vola.com
RS10_V3_40998689
10-02-2023

vola

5 705230 185378



Pay attention to building regulations.
Beachten Sie die  rtlichen Bauvorschriften.
V r opm rksom p  tekniske konstruktionskrav.
Vara uppm rksam p  tekniska byggregler.
Aandacht besteden aan de lokale bouwvoorschriften.
Respecter les prescriptions de construction locales.



Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

2 x 13 mm

















Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

Coverings
Verkleidungen
Beklædning

Betäckningar
Bekledingen
Revêtement



Finishing
Vertigung
Afslutning

Avsluta
Afwerken
Finition




VOLA RS10


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Wiring
Verdrahtung
Ledningsføring
Kabeldragning
Bedrading
Le câblage

CE



VR477
100 - 240V~, 50/60Hz, 0.4A
12V~/1500mA.



VR476

150 mm.
6"




Extension cable
Verlängerungskabel

Forlænger ledning
Förlängningssladd

Verlengingskabel
Câble d'extension


VR475


2 m
6 Ft



M25x1.5
Ø17 mm
Ø5/8"


VR472






2 m - Max. 10 m
6 Ft - Max. 32 Ft

2 m
6 Ft




1 m
3 Ft

100 - 240V~/50-60Hz




3 Power ON
Strom anschließen
Tilslut el
Anslut el
Elektricitet aansluiten
Connecter l'électricité




BEEP - OK*

* Wenn Pumpe is mounted.
Wenn die Pumpe montiert ist.
När pumpe er monteret.
När pumpen är monterad.
Als de pomp is gemonteerd.
Quand la pompe est montée.



4 Adapter cable
Adapterkabel
Adapterkabel
Adapterkabel
Câble adaptateur
2013 - 12. 2018



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

2




RS10F:

1 - 11 + 22 - 24 1

RS10L:

12 - 21 + 22 - 24 2



www.vola.com

RS10-AP_V4_40998615
01-05-2023

vola




5 705230 244662


RS10F

1 - 11 + 22 - 24


REAR DIP SWITCH SETTINGS			
		ON	OFF
		1 2 3 4	
1.	Foam Soap	ON	Liquid Soap
2.	Vandal Protection		
3.	NOT IN USE		
4.	NOT IN USE		



1




2



TX20


3




4




5




6




7




8




9



10




11 + 21 - 23




2

12 - 20 + 22 - 24


REAR DIP SWITCH SETTINGS			
ON DIP		ON	
OFF		OFF	
1.	Foam Soap		Liquid Soap
2.	Vandal Protection		
3.	NOT IN USE		
4.	NOT IN USE		




12




13




14




15




16




17



18




19




20




21 + 22 - 24



22



23




FRONT DIP SWITCH SETTINGS			
ON DIP		ON	
OFF		OFF	
1.	800 ml		1100 ml
2.	Light		Light
3.	Light		Light
4.	NOT IN USE		

24 5 sec. Standby




Theft protection
Diebstahlsicherung
Tyverisikring
Stölskydd
Anti diefstal
Antivol



Operating manual
Bedienungsanleitung
Betjeningsvejledning

Bruksanvisning
Bedieningshandleiding
Mode d'emploi



www.vola.com
RS10OPR_V4_40998616
03-09-2021



RS10L Liquid soap
Cremeseife
Cremesæbe

A

All types
Alle Typen
Alle typer
Alla typer
Alle typen
Tout les types

1000 x (Pos. 2 & 3)

RS10F Foam soap
Schaumseife
Skumsæbe

B

TORK SCA: 500902
Rubbermaid RVU11502
Rubbermaid RVU11528
Rubbermaid RVU11529

2000-2800 x



Hand desinfection - foam
Händedesinfektion - Schaum
Händedesinfektion - skum

Rubbermaid RVU11585

2000-2800 x

Handdesinfektion- skum
Handdesinfectie - schuim
La désinfection des mains - mousse

~~ALCOHOL~~
~~ALKOHOL~~
~~ALCOOL~~



FRONT DIP SWITCH SETTINGS

ON DIP	ON
1 2 3 4	OFF
ON	OFF

1.	800 ml.	1100 ml.
2.		
3.		
4.	NOT IN USE	

DIP-1: Only
Nur
Kun
Endast
Alleen
Seulement

Foam soap
Schaumseife
Skumsæbe
Skumtvål
Zeep schuim
Savon mousse





Dosage amount
Dosiermenge
Doseringsmængde
Dosmängd
Dosering bedrag
Quantité de dosage

All types
Alle Typen
Alle typer
Alla typer
Alle typen
Tous les types

(0.4 ml)

3: **ON** = 2x

3: **OFF** = 1x





Vandal protection
Vandalismussicherheit
Vandalsikring

Vandalskyddad
Vandaalbestendig
Protection contre le vandalisme

Guide light
Licht Guide
Lysguide

Ljus guide
Guide light
Guide de lumière







100%

10%



Soap level
Seifeanzeige
Sæbeniveau

Tvål nivå
Zeepniveau
Niveau de savon






Refill
Nachfüllen
Refill

Refill
Navulling
Recharge



RS10L




VOLA RS10

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Theft protection
Diebstahlsicherung
Tyverisikring
Stöldskydd
Anti diefstal
Antivol

CE



www.vola.com

vola






mnt_RS10-TYV_V1_40998997







09/2013 - 03/2017:
VR485K + VR486




03/2017 -:
VR497K + VR498 + VR499







VR473E/B/W: VR476, VR477, VR473, 4xVR480, VR486/B/W
 VR473K: 4xVR480, VR490, VR473
 VR474E/B/W: VR476, VR477, VR474, 4xVR480, VR486/B/W
 VR474K: 4xVR480, VR491, VR493, VR474
 VR485K: 2xVR481, VR485
 VR485K+10: 2xVR481, VR485+10, VR466



vola

Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA RS10

Date
 mar. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 117